


# Свързващ кабел KMP4-9P-5-PUR

Номер на част: 193014

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                              | Стойност                             |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Въз основа на стандарт                                      | DIN 41652                            |
| Означение проводник                                         | с принадлежности                     |
| Честота на свързване                                        | 50                                   |
| Тегло на продукта                                           | 378 g                                |
| Електрическо присъединяване 1, функция                      | От страната на полево устройство     |
| Електрическо присъединяване 1, конструктивна форма          | ъглова                               |
| Електрическо присъединяване 1, вид свързване                | Куплунг                              |
| Електрическо присъединяване 1, кабелен извод                | ъглов                                |
| Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване | Sub-D                                |
| Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила             | 9                                    |
| Електрическо присъединяване 1, заети полюси/жила            | 9                                    |
| Електрическо присъединяване 1, вид закрепване               | 2x винт М3                           |
| Електрическо присъединяване 2, функция                      | Страна на управлението               |
| Електрическо присъединяване 2, вид свързване                | Кабел                                |
| Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване | отворен край                         |
| Електрическо присъединяване 2, брой полюси/жила             | 10                                   |
| Електрическо присъединяване 2, заети полюси/жила            | 9                                    |
| Диапазон на работното напрежение DC                         | 0 V...30 V                           |
| Номинално работно напрежение DC                             | 24 V                                 |
| Допустим ток при 40°C                                       | 3 A                                  |
| Устойчивост на импулсно напрежение                          | 1 kV                                 |
| Дължина на кабела                                           | 5 m                                  |
| Характеристики на проводника                                | подходяща верига кабеловодеща        |
| Условия на изпитване проводник                              | Условия за изпитване - при запитване |
| Радиус на огъване, неподвижно полагане на кабелите          | 23 mm                                |
| Радиус на огъване, подвижно полагане на кабели              | 37 mm                                |
| Диаметър на кабела                                          | 7 mm                                 |
| Допуск за диаметър на кабела                                | ± 0,4 mm                             |
| Структура на кабела                                         | 10 x 0,25 mm <sup>2</sup>            |
| Номинално сечение на проводника                             | 0.25 mm <sup>2</sup>                 |
| Краища на жила                                              | отрязани с тъп връх                  |

| Характеристика                                                  | Стойност                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Клас защита                                                     | IP65                                                       |
| Указание относно класа на защита                                | в монтирано състояние                                      |
| Температура на околната среда                                   | -40 °C...70 °C                                             |
| Температура на околната среда при подвижно полагане на кабелите | -40 °C...70 °C                                             |
| Температура на лагера                                           | -25 °C...75 °C                                             |
| Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)  | съгласно Директива RoHS на ЕС                              |
| Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)                | съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS |
| Сертификат за LABS                                              | VDMA24364-B2-L                                             |
| Указание за материала                                           | Съответствие с RoHS                                        |
| Степен на замърсяване                                           | 3                                                          |
| Материал на кабелната обвивка                                   | TPE-U(PUR)                                                 |
| Цвят на кабелната обвивка                                       | сив                                                        |
| Материал на тялото                                              | POLYAMID                                                   |
| Цвят на тялото                                                  | черен                                                      |
| Материал на уплътненията                                        | NBR                                                        |
| Материал щекерни контакти                                       | Медна сплав със златно покритие                            |