

Разпределител HER-3/4-D-MAXI

Номер на част: 193259

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Конструктивна структура	Бутален шибър
Начин на задействане	пневматично
Принцип на уплътняване	променлив
Функция отработен въздух	не може да се дроселира
Ръчно задействане	няма
Начин на връщане в изходно състояние	механична пружина
Функция на разпределител	3/2 затворен моностабилен
Работно налягане	0 МПа...1.6 МПа 0 бар...16 бар
Управляващо налягане	3 бар...16 бар
С-стойност	28 l/sbar
b-стойност	0.32
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	6000 l/min
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Инертни газове
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Начин на закрепване	Вграждане проводник с принадлежности
Монтажно положение	произволно
Посока на потока	не е реверсивна
Тегло на продукта	800 g
Пневматична връзка 1	G3/4
Пневматична връзка 2	G3/4
Пневматична връзка 3	G3/8
Връзка за управляващ въздух 12	G1/8
Клас за чистота на въздуха на изхода	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Инертни газове

Характеристика	Стойност
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане