


Щекер с кабел KMV-1-24-10-LED

Номер на част: 193456

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Индикатор за състояние на превключване	Светодиод
Начин на закрепване	върху електромагнитен разпределител с централен винт М3
Монтажно положение	произволно
Тегло на продукта	620 g
Електрическо присъединяване	Куплунг Форма В
Номинално работно напрежение DC	24 V
Защита от неправилна полярност	за всички електрически връзки
Свързване на защитния проводник	налична
Дължина на кабела	10 m
Диаметър на кабела	6 mm
Структура на кабела	3 x 0,75 mm ²
Клас защита	IP67 съгласно IEC 60529
Температура на околната среда	-20 °C...80 °C
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Материал на кабелната обвивка	PVC
Материал на тялото	PC
Материал щекерни контакти	Бронз