

Тръба
PQ-AL-28X1,5X3000
Номер на част: 194593

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Външен Ø	28 mm
Вътрешен Ø	25 mm
Зависещо от температурата работно налягане	-0.95 бар...10 бар
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	-25 °C...75 °C
Температура на околната среда	-30 °C...75 °C
Тегло на продукта по дължина	0.337 kg/m
Цвят	сребрист
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на шлауха	Алуминиева ковка сплав