


# Регулатор на налягане LRS-3/8-D-7-O-MIDI

Номер на част: 194640

FESTO



## Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	Midi
Серия	D
Фиксатор на задействането	Въртящ се бутон с вградена ключалка
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	директно управляем мембранен регулиращ вентил
Функция на регулатор	Изходно налягане постоянно с компенсация на предварителното налягане с вторично обезвъздушаване
Индикатор за налягане	G1/4 подготвена
Работно налягане	0 MPa...1.6 MPa 0 бар...16 бар
Диапазон на регулиране на налягането	0.5 бар...7 бар
Макс. хистерезис на налягането	0.02 MPa 0.2 бар 2.9 psi
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	3300 l/min
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Инертни газове
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас за чистота на въздуха на изхода	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Инертни газове
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	1180 g
Начин на закрепване	Вграждане преден блок Вграждане проводник с принадлежности
Пневматична връзка 1	G3/8
Пневматична връзка 2	G3/8
Указание за материала	Съответствие с RoHS

<b>Характеристика</b>	<b>Стойност</b>
Материал на присъединителната плоча	Цинкова отливка под налягане
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Цинкова отливка под налягане