

Регулатор на налягане LRS-1-D-DI-MAXI

Номер на част: 194678

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	Maxi
Серия	D
Фиксатор на задействането	Въртящ бутон със заключване
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	директно управляем мембранен регулиращ вентил
Функция на регулатор	Изходно налягане постоянно с компенсация на предварителното налягане с вторично обезвъздушаване с характеристики на обратен поток
Индикатор за налягане	с манометър
Работно налягане	0.1 MPa...1.6 MPa 1 бар...16 бар
Диапазон на регулиране на налягането	0.5 бар...12 бар
Макс. хистерезис на налягането	0.04 MPa 0.4 бар 5.8 psi
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	7000 l/min
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Инертни газове
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас за чистота на въздуха на изхода	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Инертни газове
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	1680 g
Начин на закрепване	Вграждане преден блок Вграждане проводник с принадлежности
Пневматична връзка 1	G1
Пневматична връзка 2	G1
Указание за материала	Съответствие с RoHS

Характеристика	Стойност
Материал на присъединителната плоча	Цинкова отливка под налягане
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Цинкова отливка под налягане
Материал на мембраната	NBR