

## L-съединител за шлаух LCN-M5-PK-2

Номер на част: 19523

FESTO



### Техническа информация

| Характеристика                               | Стойност                                                                 |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Номинален диаметър                           | 1.3 mm                                                                   |
| Вид на уплътнението на резбовата шийка       | Пръстен уплътнителен                                                     |
| Работно налягане пълен температурен диапазон | -0.95 бар...10 бар                                                       |
| Работен флуид                                | Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                           |
| Указание за работен/управляващ флуид         | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа) |
| Клас на устойчивост на корозия KBK           | 2 - умерена опасност от корозия                                          |
| Сертификат за LABS                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                        |
| Температура на околната среда                | 0 °C...60 °C                                                             |
| Пневматична връзка 1                         | Външна резба M5                                                          |
| Пневматична връзка 2                         | за шлаух с външен Ø 3 mm                                                 |
| Указание за материала                        | Съответствие с RoHS                                                      |
| Материал на тялото                           | Стомана<br>Цинкова отливка под налягане                                  |