

T-разклонител FCN- 3-РК-2 В

Номер на част: 19527

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален диаметър	1.3 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 бар...10 бар
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Пневматична връзка 1	за шлаух с външен Ø 3 mm
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Цинкова отливка под налягане