

Ухо със сферичен лагер CRSGS-M8

Номер на част: 195581

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	M8
Въз основа на стандарт	ISO 12240-4
Клас на устойчивост на корозия KBK	3 - висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори	Металите с повече от 1 % тегловно съдържание на мед са изключени от употреба. Изключени са платките, проводниците, електрическите съединители и бобините Металите с повече от 1% мед като компонент на сплавта са изключени от употреба. Изключение правят печатните платки, кабелите, електрическите съединители и намотките Металите с повече от 5% меддъл от масата са изключени от употреба. Изключени са платките, проводниците, електрическите съединители и бобините Металите с повече от 5% мед като компонент на сплавта са изключени от употреба. Изключение правят печатните платки, кабелите, електрическите съединители и намотките Металите с повече от 5% мед, цинк или никел дял от масата са изключени от употреба. Изключение правят никелът в стоманите, химически никелираните повърхности, платките, проводниците, електрическите щекерни съединители и бобини
Температура на околната среда	-40 °C...150 °C
Тегло на продукта	55 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на външния пръстен	високолегирана стомана
Материал на тялото	високолегирана стомана
Материал вътрешен пръстен	високолегирана стомана
Материал на гайките	високолегирана стомана