

Ухо със сферичен лагер CRSGS-M16X1,5

Номер на част: 195584

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	M16x1,5
Клас на устойчивост на корозия KBK	3 - висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори	Металите с повече от 5 % тегловно съдържание на мед, цинк или никел са изключени от употребата. Изключение правят никелът в стоманите, химически никелираните повърхности, платките, проводниците, електрическите щекерни съединители и бобините
Температура на околната среда	-40 °C...150 °C
Макс. капацитет на натоварване	4 kN
Тегло на продукта	265 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на външния пръстен	високолегирана стомана
Материал на тялото	високолегирана стомана
Материал вътрешен пръстен	високолегирана стомана
Материал на гайките	високолегирана стомана