

## Закрепване HBN-40X2

Номер на част: 195852

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                               | Стойност                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Размер                                                       | 40                                                                                                                                                              |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                           | 1 - ниска опасност от корозия                                                                                                                                   |
| Сертификат за LABS                                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                               |
| Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори | Металите с повече от 1 % тегловно съдържание на мед са изключени от употребата. Изключение правят платки, проводници, електрически щекерни съединители и бобини |
| Тегло на продукта                                            | 611 g                                                                                                                                                           |
| Указание за материала                                        | Съответствие с RoHS                                                                                                                                             |
| Материал на държача                                          | Стомана<br>поцинкован                                                                                                                                           |
| Материал на гайките                                          | Стомана                                                                                                                                                         |