

Спирателен кран HE-N1-LO

Номер на част: 197132

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Принцип на уплътняване	променлив
Функция отработен въздух	не може да се дроселира
Вид управление	директно
Работно налягане	1 бар...10 бар
C-стойност	38.47 l/sbar
b-стойност	0.47
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	10000 l/min
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Клас на устойчивост на корозия KBK	3 - висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Начин на закрепване	завинтване
Монтажно положение	произволно
Посока на потока	не е реверсивна
Тегло на продукта	1000 g
Пневматична връзка 1	1 NPT
Пневматична връзка 2	1 NPT
Пневматична връзка 3	1 NPT
Материал на уплътненията	NBR TPE-U(PU)
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане