

Терминал CPX

Номер на част: 197330

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Електрическо задействане	Feldbus вградено управление
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Температура на лагера	-20 °C...70 °C
Клас защита	IP65 IP67
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата за EMC на ЕС съгласно Директивата относно взривозащитата ЕС (ATEX) съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за EMC съгласно разпоредбите за взривозащита EX на Обединеното кралство съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Маркировка KC	KC-EMV
Одобрение	RCM Mark с UL us - Recognized (OL)
Взривозащита	Зона 2 (ATEX) Зона 2 (RU) Зона 2 (UKEX)
Категория ATEX, газ	II 3G
Сертификат за взривозащита извън ЕС	EPL Gc (GB) EPL Gc (RU)
Начин на взривозащита, газ	Ex ec IIC T4 Gc X
Ex-температура на околната среда	-5°C <= Ta <= +50°C
Светодиодни дисплеи	Състояние на Bus Състояние на канала Състояние на модула Състояние на системата
Диагностика	Диагностична памет Диагностика, насочена към каналите и модулите Ниско напрежение модули
Максимален обем адреси входове	64 байт
Максимален обем адреси изходи	64 байт

Характеристика	Стойност
Параметризация	Поведение при диагностика Failsafe реакция Приемане на данни на канали Настройка на сигнала
Вътрешно време на цикъла	< 1 ms
Диапазон на работното напрежение DC	18 V...30 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
Макс. захранване	16 A