

Вентилен остров МН1

Номер на част: 197334

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	2/2 затворен моностабилен 3/2 затворен моностабилен 3/2 отворен моностабилен
Размер на разпределителя	10 mm
Макс. стандартен номинален дебит	10 l/min при 10 mm
Пневматична работна връзка	M3
Работно налягане	-0.9 бар...8 бар
Одобрение	с UL us - Recognized (OL)
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директива RoHS на ЕС
Орган, издаващ сертификати	UL MN19482
Номинален диаметър	0.9 mm
Функция отработен въздух	с възможност за дроселиране
Принцип на уплътняване	променлив
Конструктивна структура	Тарелков вентил с възвратна пружина
Начин на връщане в изходно състояние	механична пружина
Вид управление	директно
Индикатор за състояние на сигнала	Светодиод
Годност за работа с вакуум	да
Номинално работно напрежение AC	24 V
Номинално работно напрежение DC	12 V 24 V 5 V
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на флуида	-5 °C...40 °C
Клас защита	IP40 IP65
Температура на околната среда	-5 °C...40 °C
Електрическо задействане	Единична връзка Мултипол

Характеристика	Стойност
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Начин на задействане	електрическо
Макс. брой места за разпределители	24
Структура на вентилен остров	Фиксиран растер