

Спирален шлаух PUN-8X1,25-S-1-BL

Номер на част: 197593

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Работна дължина	1 m
Външен Ø	8 mm
Дължина на блока	0.304 m
Вътрешен Ø	5.7 mm
Диаметър на намотката	60 mm
Брой намотки	12
Зависещо от температурата работно налягане	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 бар...10 бар -13.775 psi...145 psi
Одобрение	TÜV
Орган, издаващ сертификати	B 013277 0506 00
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-35 °C...60 °C
Тегло на продукта	65 g
Пневматична връзка	за щекерна връзка с външен Ø 8 mm за щекерен нипел с вътрешен Ø 6 mm с холендрова гайка за щекерен нипел с вътрешен Ø 6 mm
Цвят	син
Твърдост по Шор	D 52 +/-3
Материал на шлауха	TPE-U(PU)