


Аксиален модул EAMM-A-D19-40P

Номер на част: 1981953

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинална дължина	45.7 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. обороти	10000 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас защита	IP40
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Масов инерционен момент	0.28 kgmm ²
Предаваем въртящ момент	1.1 Nm
Тегло на продукта	110 g
Код на интерфейс актуатор	D19
Код на интерфейс мотор In	40P
Указание за материала	Съответствие с RoHS