

Бърз съединител СК-3/8-РК-9

Номер на част: 2033

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален диаметър	8 mm
Вид на уплътнението на резбовата шийка	Пръстен уплътнителен
Монтажно положение	произволно
Конструкция	права форма
Размер на опаковката	10
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 бар...10 бар -13.775 psi...145 psi
Указание относно работното налягане	Вода: макс. 0,6 MPa при макс. 50 °C
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Вода (течна, без лед)
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна работа в омаслено състояние Вода: резба G е възможна само с уплътнителен пръстен тип OL като допълнителна принадлежност
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Номинален въртящ момент на затягане	12,5 Nm
Допуск за номинален въртящ момент на затягане	± 20 %
Пневматична връзка 1	Външна резба G3/8
Пневматична връзка 2	за щекерен нипел с вътрешен Ø 9 mm с гайка
Материал на холендровата гайка	Алуминиева ковка сплав, анодирана
Материал резбова шийка	Алуминиева ковка сплав, анодирана
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал уплътнителен пръстен	Подсилен с POLYAMID TPE-U(PU)