


Лагерна опора LBG-100-R3

Номер на част: 2078799

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	100
Монтажно положение	произволно
Клас на устойчивост на корозия KBK	3 - висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори	Металите с повече от 5 % тегловно съдържание на мед, цинк или никел са изключени от употребата. Изключение правят никелът в стоманите, химически никелираните повърхности, платките, проводниците, електрическите щекерни съединители и бобините
Температура на околната среда	-40 °C...150 °C
Макс. капацитет на натоварване	9 kN
Тегло на продукта	1375 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на държача	високолегирана стомана, неръждаема
Материал болт	високолегирана стомана, неръждаема
Материал на предпазителя	високолегирана стомана, неръждаема