

Ротационен дистрибутор GF-1/4

Номер на част: 2094

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален диаметър	11.5 mm
Монтажно положение	произволно
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 бар...10 бар -13.775 psi...145 psi
Нормален дебит 1-2,1 (6->0)	2932 l/min
Нормален дебит 1-2.X отворен (6->0)	2977 l/min
Стандартен номинален дебит 1.1-2.1	1792 l/min
Макс. обороти	300 1/мин
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	250 g
Пневматична връзка 1	Външна резба G1/4
Пневматична връзка 2	Вътрешна резба G1/4
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Алуминиева ковка сплав
Материал на вала	високолегирана стомана