

Холендрова гайка МСК-РК-3-КУ

Номер на част: 211289

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	Вътрешна резба М6х0,75
Работно налягане пълен температурен диапазон	0 МПа...1 МПа 0 бар...10 бар 0 psi...145 psi
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Пневматична връзка 1	за шланг с външен Ø 4 mm за щекерен нипел с вътрешен Ø 3 mm с холендрова гайка
Материал на холендровата гайка	РМ
Указание за материала	Съответствие с RoHS