

# Холендрова гайка МСК-РК-6-КУ

Номер на част: 211292

FESTO



## Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	Вътрешна резба M12x1
Работно налягане пълен температурен диапазон	0 МРа...1 МРа 0 бар...10 бар 0 psi...145 psi
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Пневматична връзка 1	за шлаух с външен Ø 8 mm за щекерен нипел с вътрешен Ø 6 mm с холендрова гайка
Материал на холендровата гайка	РОМ
Указание за материала	Съответствие с RoHS