


## Цапфа монтажен комплект DAMT-V1-63-A

Номер на част: 2214971

FESTO



### Техническа информация

| Характеристика                                               | Стойност                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Размер                                                       | 63                                                                                                                                                              |
| Въз основа на стандарт                                       | ISO 15552 (до момента и VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)                                                                                          |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                           | 1 - ниска опасност от корозия                                                                                                                                   |
| Сертификат за LABS                                           | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                  |
| Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори | Металите с повече от 1 % тегловно съдържание на мед са изключени от употребата. Изключение правят платки, проводници, електрически щекерни съединители и бобини |
| Температура на околната среда                                | -40 °C...150 °C                                                                                                                                                 |
| Макс. капацитет на натоварване                               | 4 kN                                                                                                                                                            |
| Тегло на продукта                                            | 910.6 g                                                                                                                                                         |
| Указание за материала                                        | Съответствие с RoHS                                                                                                                                             |
| Материал на винтовете                                        | Стомана<br>поцинковани                                                                                                                                          |
| Материал на цапфата                                          | Стомана, поцинкована                                                                                                                                            |
| Материал затегателен елемент                                 | Стомана, поцинкована                                                                                                                                            |
| Материал прът                                                | високолегирана стомана, неръждаема                                                                                                                              |