

Съединителен кабел
NEDV-L2R1-V7-M12W3-K-0.1L1-N-M8W4-0.2R1
Номер на част: 2384165

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Въз основа на стандарт	EN 61076-2-101 EN 61076-2-104 EN 61984
Монтажно положение	произволно
Тегло на продукта	28 g
Електрическо присъединяване 1	2x куплунг ъглов, M12, 3-полюсен
Електрическо присъединяване 2	Щекер ъглов, M8, 4-полюсен
Диапазон на работното напрежение DC	0 V...30 V
Допустим ток при 40°C	2 A
Дължина на кабела	0.2 m
Диаметър на кабела	2.9 mm
Структура на кабела	2 x 0,14 mm ²
Клас защита	IP65
Температура на околната среда	-25 °C...80 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Материал на кабелната обвивка	TPE-U(PUR)