

# Втулка стягаща EAMH-110-22-C34

Номер на част: 2430411

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                  | Стойност               |
|---------------------------------|------------------------|
| Размер                          | 110                    |
| Монтажно положение              | произволно             |
| Макс. обороти                   | 5000 1/мин             |
| Сертификат за LABS              | VDMA24364-B2-L         |
| Температура на лагера           | -25 °C...60 °C         |
| Относителна влажност на въздуха | 0 - 95 %               |
| Температура на околната среда   | -10 °C...60 °C         |
| Масов инерционен момент         | 27.3 kgmm <sup>2</sup> |
| Тегло на продукта               | 162 g                  |
| Указание за материала           | Съответствие с RoHS    |