

## Опора комплект DADP-ES-Q12-32

Номер на част: 2536505

FESTO



### Техническа информация

| Характеристика                       | Стойност                           |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Размер                               | 32                                 |
| Диапазон на сатройка ъгъл на въртене | 0 градус...270 градус              |
| Монтажно положение                   | произволно                         |
| Фино регулиране                      | -6 градус                          |
| Клас на устойчивост на корозия KBK   | 1 - ниска опасност от корозия      |
| Сертификат за LABS                   | VDMA24364-B2-L                     |
| Температура на околната среда        | 0 °C...60 °C                       |
| Тегло на продукта                    | 250 g                              |
| Начин на закрепване                  | с отвор                            |
| Указание за материала                | Съответствие с RoHS                |
| Материал на упорите                  | високолегирана стомана, неръждаема |
| Материал на лоста                    | Берилиев бронз с никелово покритие |
| Материал на шайбата                  | Алуминиева ковка сплав, анодирана  |