

Присъединителна плоча VABP-S3-26V1G-G18-2

Номер на част: 2605074

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажна ширина	26 mm
Функционална връзка 32	G1/8
Функционална връзка 34	G1/8
Пневматична връзка 22	Присъединителна плоча G1/8
Пневматична връзка 44	Присъединителна плоча G1/8
Монтажно положение	произволно
Работно налягане	0 бар...16 бар
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	800 l/min
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	0 °C...50 °C
Температура на околната среда	0 °C...50 °C
Тегло на продукта	668 g
Връзка за управляващ въздух 14	M5
Пневматична връзка 2	G1/8
Пневматична връзка 4	G1/8
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на шината	Алуминиева ковка сплав
Материал О-пръстен	NBR
Материал на винтовете	Стомана