


# Присъединителна плоча VABP-S1-1V1G-G14-2

Номер на част: 2614860

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                              | Стойност                                       |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Монтажна ширина                                             | 42 mm                                          |
| Функционална връзка 32                                      | G1/8                                           |
| Функционална връзка 34                                      | G1/8                                           |
| Пневматична връзка 22                                       | Присъединителна плоча<br>G1/4                  |
| Пневматична връзка 44                                       | Присъединителна плоча<br>G1/4                  |
| Монтажно положение                                          | произволно                                     |
| Работно налягане                                            | 0 бар...16 бар                                 |
| Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343) | 1400 l/min                                     |
| Работен флуид                                               | Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [6:4:4] |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                          | 0 - няма опасност от корозия                   |
| Сертификат за LABS                                          | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| Температура на флуида                                       | 0 °C...50 °C                                   |
| Температура на околната среда                               | 0 °C...50 °C                                   |
| Тегло на продукта                                           | 1623 g                                         |
| Връзка за управляващ въздух 14                              | G1/8                                           |
| Пневматична връзка 2                                        | G1/4                                           |
| Пневматична връзка 4                                        | G1/4                                           |
| Указание за материала                                       | Съответствие с RoHS                            |
| Материал на шината                                          | Алуминиева ковка сплав                         |
| Материал O-пръстен                                          | NBR                                            |
| Материал на винтовете                                       | Стомана                                        |