



Разклонителен модул PMBL-90-HP3-E

Номер на част: 2663892

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	90
Номинален диаметър DN	36
Серия	L
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	Разклонителен модул
Работно налягане	0 МПа...5 МПа 0 бар...50 бар
Управляващо налягане	0 бар...50 бар
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата на ЕС за съоръженията под налягане
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за съоръженията под налягане
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на лагера	-10 °C...60 °C
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Температура на флуида	5 °C...60 °C
Температура на околната среда	5 °C...60 °C
Тегло на продукта	2600 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR PE
Материал на тялото	Алуминиева ковка сплав