


Вилка SG-M12

Номер на част: 2675

FESTO



Техническа информация

| Характеристика | Стойност |
|--|---|
| Размер | M12 |
| Въз основа на стандарт | ISO 8140 |
| Съответства на стандарта | DIN 71752 |
| Резбово съединение | Вътрешна резба M12 |
| Клас на устойчивост на корозия KBK | 1 - ниска опасност от корозия |
| Сертификат за LABS | VDMA24364-B2-L |
| Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори | Металите с повече от 1 % тегловно съдържание на мед са изключени от употребата. Изключение правят платки, проводници, електрически щекерни съединители и бобини |
| Температура на околната среда | -40 °C...150 °C |
| Тегло на продукта | 168 g |
| Указание за материала | Съответствие с RoHS |
| Материал болт | Стомана поцинковани |
| Материал на вилката | Стомана поцинкован |
| Материал на гайките | Стомана поцинкован |