


Опора комплект EADP-ES-R3-25

Номер на част: 2721599

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	25
Диапазон на сатройка ъгъл на въртене	0 градус...325 градус
Монтажно положение	произволно
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-20 °C...60 °C
Температура на околната среда	0 °C...50 °C
Масов инерционен момент JO	1 kgcm ²
Тегло на продукта	210 g
Начин на закрепване	с вътрешна резба
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на упорите	Берилиев бронз с никелово покритие
Материал на фланеца	Алуминиева ковка сплав анодиран
Материал на държача	Алуминиева ковка сплав анодиран