


## Аксиален модул EAMM-A-D50-60G-S1

Номер на част: 2734290

FESTO



### Техническа информация

| Характеристика                  | Стойност               |
|---------------------------------|------------------------|
| Номинална дължина               | 88.4 mm                |
| Монтажно положение              | произволно             |
| Макс. обороти                   | 6000 1/мин             |
| Сертификат за LABS              | VDMA24364 зона III     |
| Температура на лагера           | -25 °C...60 °C         |
| Относителна влажност на въздуха | 0 - 95 %               |
| Клас защита                     | IP65                   |
| Температура на околната среда   | -10 °C...60 °C         |
| Масов инерционен момент         | 34.8 kgmm <sup>2</sup> |
| Предаваем въртящ момент         | 17 Nm                  |
| Тегло на продукта               | 570 g                  |
| Код на интерфейс актуатор       | D50                    |
| Код на интерфейс мотор In       | 60G                    |
| Указание за материала           | Съответствие с RoHS    |