


## Опора комплект EADP-ES-R3-32

Номер на част: 2735411

FESTO



### Техническа информация

| Характеристика                       | Стойност                           |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Размер                               | 32                                 |
| Диапазон на сатройка ъгъл на въртене | 0 градус...325 градус              |
| Монтажно положение                   | произволно                         |
| Клас на устойчивост на корозия KBK   | 1 - ниска опасност от корозия      |
| Сертификат за LABS                   | VDMA24364-B2-L                     |
| Температура на лагера                | -20 °C...60 °C                     |
| Температура на околната среда        | 0 °C...50 °C                       |
| Масов инерционен момент JO           | 1.3 kgcm <sup>2</sup>              |
| Тегло на продукта                    | 290 g                              |
| Начин на закрепване                  | с вътрешна резба                   |
| Указание за материала                | Съответствие с RoHS                |
| Материал на упорите                  | Берилиев бронз с никелово покритие |
| Материал на фланеца                  | Алуминиева ковка сплав<br>анодиран |
| Материал на държача                  | Алуминиева ковка сплав<br>анодиран |