


# Паралелен модул EAMM-U-70-S48-60G-96

Номер на част: 2801627

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                       | Стойност              |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Размер                               | 70                    |
| Монтажно положение                   | произволно            |
| Предавателно число                   | 1:1                   |
| Макс. обороти                        | 5000 1/мин            |
| Сертификат за LABS                   | VDMA24364 зона III    |
| Температура на лагера                | -25 °C...60 °C        |
| Относителна влажност на въздуха      | 0 - 95 %              |
| Клас защита                          | IP40                  |
| Температура на околната среда        | -10 °C...60 °C        |
| Масов инерционен момент              | 118 kgmm <sup>2</sup> |
| Момент на празен ход на задвижването | 0.18 Nm               |
| Предаваем въртящ момент              | 7 Nm                  |
| Тегло на продукта                    | 1780 g                |
| Код на интерфейс актуатор            | S48                   |
| Код на интерфейс мотор In            | 60G                   |
| Указание за материала                | Съответствие с RoHS   |