


**Фланец**  
**ЕАНН-V2-32-R1**  
Номер на част: 2827587

**FESTO**



**Техническа информация**

| Характеристика                                               | Стойност                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Размер                                                       | 32                                                                                                                                                                                                                                               |
| Въз основа на стандарт                                       | ISO 15552                                                                                                                                                                                                                                        |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                           | 3 - висока опасност от корозия                                                                                                                                                                                                                   |
| Сертификат за LABS                                           | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                                                                   |
| Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори | Металите с повече от 5 % тегловно съдържание на мед, цинк или никел са изключени от употребата. Изключение правят никелът в стоманите, химически никелираните повърхности, платките, проводниците, електрическите щекерни съединители и бобините |
| Категория чистота на помещението                             | Статично инсталиран елемент, не е възможна ефективна оценка съгласно ISO 14644-1                                                                                                                                                                 |
| Макс. капацитет на натоварване                               | 1 kN                                                                                                                                                                                                                                             |
| Тегло на продукта                                            | 206 g                                                                                                                                                                                                                                            |
| Указание за материала                                        | Съответствие с RoHS                                                                                                                                                                                                                              |
| Материал на планката                                         | високолегирана стомана, неръждаема                                                                                                                                                                                                               |
| Материал на винтовете                                        | високолегирана стомана, неръждаема                                                                                                                                                                                                               |