


Фланец
ЕАНН-V2-50-R1
Номер на част: 2827589

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	50
Въз основа на стандарт	ISO 15552
Клас на устойчивост на корозия KBK	3 - висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори	Металите с повече от 5 % тегловно съдържание на мед, цинк или никел са изключени от употребата. Изключение правят никелът в стоманите, химически никелираните повърхности, платките, проводниците, електрическите щекерни съединители и бобините
Категория чистота на помещението	Статично инсталиран елемент, не е възможна ефективна оценка съгласно ISO 14644-1
Макс. капацитет на натоварване	5 kN
Тегло на продукта	496 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на планката	високолегирана стомана, неръждаема
Материал на винтовете	високолегирана стомана, неръждаема