

Силфон, комплект EADB-V2-40-S301-400

Номер на част: 2828837

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Външен Ø	57 mm
Размер	40
Диапазон на хода	301 mm...400 mm
Удължение на буталния прът	119 mm
Конструкция	кръгла
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	Силфон комплект с улавяне на отработения въздух
Клас на устойчивост на корозия KBK	3 - висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Устойчивост на флуиди	Прах Стружки Масла Греси Бензин
Клас защита	IP65 съгласно IEC 60529
Температура на околната среда	-10 °C...80 °C
Движеща се маса	137 g
Тегло на продукта	201 g
Начин на закрепване	с възможност за придвижване със стопорен винт
Пневматична връзка	G1/4
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал елементи за адаптиране	Алуминиева деформируема сплав анодизиран
Материал на уплътненията	NBR
Материал на силфона	NBR
Материал на стопорните винтове	високолегирана стомана, неръждаема