


Профилно закрепване EАНF-V2-32/40-P

Номер на част: 2838839

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Клас на устойчивост на корозия KBK	3 - висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори	Металите с повече от 5 % тегловно съдържание на мед, цинк или никел са изключени от употребата. Изключение правят никелът в стоманите, химически никелираните повърхности, платките, проводниците, електрическите щекерни съединители и бобините
Категория чистота на помещението	Статично инсталиран елемент, не е възможна ефективна оценка съгласно ISO 14644-1
Макс. аксиална сила	4 kN
Тегло на продукта	218 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS