


Т-съединител NEDU-L2R1-V8-M12G5-M12G5

Номер на част: 2839846

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Въз основа на стандарт	EN 61076-2-101
Начин на закрепване	завинтване
Тегло на продукта	28 g
Електрическо присъединяване 1	Куплунг прав, M12x1, 5-полюсен, А-кодиран
Електрическо присъединяване 2	Щекер прав, M12x1, 2-полюсен, А-кодиран
Електрическо присъединяване 3	Щекер прав, M12, 3-полюсен, А-кодиран
Диапазон на работното напрежение DC	0 V...30 V
Допустим ток при 40°C	4 A
Устойчивост на импулсно напрежение	1.5 kV
Клас защита	IP65 IP67
Температура на околната среда	-25 °C...85 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Степен на замърсяване	3
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Материал на тялото	TPE-U(PUR)
Цвят на тялото	черен
Материал на холендровата гайка	Цинкова отливка под налягане никелово покритие
Материал на уплътненията	FPM
Материал щекерни контакти	Медна сплав златно покритие