


Въртящ фланец CRSNCS-80

Номер на част: 2895924

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	80
Въз основа на стандарт	ISO 15552 (до момента и VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Варианти	Висока антикорозионна защита
Клас на устойчивост на корозия KBK	4 - особено висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори	Металите с повече от 5 % тегловно съдържание на мед, цинк или никел са изключени от употребата. Изключение правят никелът в стоманите, химически никелираните повърхности, платките, проводниците, електрическите щекерни съединители и бобините
Температура на околната среда	-40 °C...150 °C
Макс. капацитет на натоварване	6 kN
Тегло на продукта	1173 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на държача	високолегирана стомана, неръждаема
Материал шарнирен лагер	PTFE Неръждаема стомана
Материал на винтовете	високолегирана стомана, неръждаема