

Разпределител VOFD-L35T-

Номер на част: 2956784

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	3/2 затворен моностабилен полуавтоматичен 3/2 затворен моностабилен
Начин на задействане	електрическо
Монтажна ширина	51 mm
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	406 l/min
Пневматична работна връзка	G1/4 1/4 NPT
Работно налягане	0 MPa...0.8 MPa 0 бар...8 бар 0 psi...116 psi
Конструктивна структура	пряко управляем тарелков вентил
Начин на връщане в изходно състояние	механична пружина
Клас защита	IP65
Номинален диаметър	3.5 mm
Принцип на уплътняване	променлив
Монтажно положение	произволно
Ръчно задействане	с фиксация няма с бутон
Вид управление	директно
Посока на потока	не е реверсивна
Годност за работа с вакуум	не
b-стойност	0.15
C-стойност	1.8 l/sbar
Дебит Kv пълнене с въздух	0.32 m3/h
Дебит Kv обезвъздушаване	0.32 m3/h
Стандартен номинален дебит 2-3	440 l/min
Време за превключване изкл.	60 msec
Време за превключване вкл.	40 msec
Взривозащита	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)

Характеристика	Стойност
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:1:2] Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:2:2]
Клас на устойчивост на корозия KBK	4 - особено висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на флуида	-50 °C...60 °C
Температура на околната среда	-50 °C...60 °C
Тегло на продукта	390 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR VMQ
Материал на тялото	Анодиран алуминий високолегирана стомана, неръждаема