

Холендрова гайка МСК-РК-6

Номер на част: 2966

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	Вътрешна резба M12x1
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.095 МПа...1.2 МПа -0.95 бар...12 бар -13.775 psi...174 psi
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Пневматична връзка 1	за шлаух с външен Ø 8 mm за щекерен нипел с вътрешен Ø 6 mm с холендрова гайка
Материал на холендровата гайка	Алуминиева ковка сплав, анодирана
Указание за материала	Съответствие с RoHS