

Присъединителна плоча VABS-S7-BE-B-G14-VDE1

Номер на част: 2999476

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажно положение	произволно
Захранване с управляващ въздух	вътрешно
Работно налягане	0.2 МПа...0.8 МПа 2 бар...8 бар
Дебит Kv пълнене с въздух	2.2 м3/h
Дебит Kv обезвъздушаване	8.6 м3/h
Взривозащита	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Клас на устойчивост на корозия KBK	4 - особено висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Клас защита	IP65
Тегло на продукта	250 g
Начин на закрепване	с отвор
Пневматична връзка 1	G1/4
Пневматична връзка 2	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Пневматична връзка 3	G1/4
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на присъединителната плоча	Анодиран алуминий
Материал на уплътненията	NBR