

Разпределител VOFD-L12T-M32-MN-G14-8-F19

Номер на част: 3013904

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	3/2 затворен моностабилен
Начин на задействане	електрическо
Монтажна ширина	50 mm
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	52 l/min
Пневматична работна връзка	G1/4
Работно налягане	0 MPa...0.8 MPa 0 бар...8 бар 0 psi...116 psi
Конструктивна структура	пряко управляем тарелков вентил
Начин на връщане в изходно състояние	механична пружина
Клас защита	IP65
Номинален диаметър	1.2 mm
Принцип на уплътняване	променлив
Монтажно положение	произволно
Ръчно задействане	няма
Вид управление	директно
Посока на потока	не е реверсивна
Годност за работа с вакуум	да
b-стойност	0.2
C-стойност	0.44 l/sbar
Дебит Kv пълнене с въздух	0.04 m ³ /h
Дебит Kv обезвъздушаване	0.04 m ³ /h
Стандартен номинален дебит 2-3	49 l/min
Време за превключване изкл.	60 msec
Време за превключване вкл.	40 msec
Взривозащита	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:2:2]
Клас на устойчивост на корозия KBK	4 - особено висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на флуида	-25 °C...60 °C

Характеристика	Стойност
Температура на околната среда	-25 °C...60 °C
Тегло на продукта	170 g
Пневматична връзка 1	G1/4
Пневматична връзка 2	G1/4
Пневматична връзка 3	G1/4
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Анодиран алуминий