


Щекер с кабел KMF-1-24DC-2.5-LED

Номер на част: 30935

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Индикация за положение на превключване	Светодиод
Начин на закрепване	върху електромагнитен разпределител с централен винт М3
Монтажно положение	произволно
Тегло на продукта	170 g
Електрическо присъединяване	Куплунг
Номинално работно напрежение DC	24 V
Свързване на защитния проводник	налична
Дължина на кабела	2.5 m
Диаметър на кабела	6 mm
Структура на кабела	3 x 0,75 mm ²
Клас защита	IP67 съгласно IEC 60529
Температура на околната среда	-20 °C...80 °C
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Материал на кабелната обвивка	PVC
Материал на тялото	PC POM
Материал щекерни контакти	Бронз