

Флексо-куплунг FK-M5

Номер на част: 30984

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	M5
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори	Металите с повече от 1 % тегловно съдържание на мед са изключени от употребата. Изключение правят платки, проводници, електрически щекерни съединители и бобини
Температура на околната среда	-40 °C...150 °C
Тегло на продукта	20 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал втулка	Стомана поцинкована
Материал на тялото	Стомана поцинкован
Материал на щифта	Циментируема стомана
Материал на сферичната шайба	Циментируема стомана
Материал на гайките	Стомана поцинкован