


Датчик SMPO-1-H-B

Номер на част: 31008

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Конструкция	Блокова конструкция
Взривозащита	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Принцип на измерване	магнитен
Работно налягане	2 бар...6 бар
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Не е възможна работа в омаслено състояние
Температура на околната среда	-15 °C...60 °C
Възпроизводимост на стойността на превключване	+/- 0,2 mPa
Време за включване	30 мсек
Време на изключване	25 мсек
Начин на закрепване	с отвор с принадлежности
Функция на разпределител	3/2
Пневматична връзка	Нипел щекерен PK-3
Тегло на продукта	14 g
Материал на тялото	Месинг POLYAMID POM
Индикатор за състояние на превключване	оптична
Клас защита	IP65
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L