

Лагерна опора LBG-40

Номер на част: 31762

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	40
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори	Металите с повече от 5 % тегловно съдържание на мед са изключени от употребата. Изключение правят платки, проводници, електрически щекерни съединители и бобини
Температура на околната среда	-40 °C...150 °C
Макс. капацитет на натоварване	1.5 kN
Тегло на продукта	300 g
	10.57 oz
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на държача	Лята неръждаема стомана
Материал болт	Циментируема стомана
Материал на предпазителя	Ресорна стомана