


Закрепване с лапи HNG-125

Специф. Номер: 32953
Продукт излизащ от производство

за цилиндър тип DNG, DNGU.

Type to be discontinued. Available until 2015. See Support Portal for alternative products.

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	125
Според стандарта	ISO 15552 (досега и VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Отговаря на стандарта	ISO 15552 (досега и VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на околната среда	-40 ... 150 °C
Тегло на продукта	2,025 g
Материал-забележка	Без мед и PTFE (тефлон)
Информация за материала, закрепване	Стомана поцинкован
Информация за материала на винтовете	Стомана поцинкован