

Съединителна част KSG-M10X1,25

Номер на част: 32963

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	M10x1,25
Монтажно положение	произволно
Резбово съединение	Вътрешна резба M10x1,25
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори	Металите с повече от 1 % тегловно съдържание на мед са изключени от употребата. Изключение правят платки, проводници, електрически щекерни съединители и бобини
Температура на околната среда	-40 °C...150 °C
Тегло на продукта	229 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на държача	Стомана поцинкован
Материал на резбови елемент	Стомана поцинкован