


Закрепване DAMH-Q12-40

Номер на част: 3371846

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	40
Монтажно положение	произволно
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Макс. въртящ момент на затягане	18 Nm
Тегло на продукта	529 g
Начин на закрепване	с отвор
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на ъгъла	Стомана, цинкувана